

✓ ЗАКАЛКА СТЕРЖНЯ ИНДУКЦИОННЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

✓ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ РУКОЯТКА

с выемками под пальцы

✓ НАМАГНИЧЕННЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ ШЛИЦ



⊕ PH		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
121717	PH0	75
121727	PH0	100
121737	PH1	75
121747	PH1	100
121767	PH1	150
121787	PH2	100
121807	PH2	150
121827	PH2	200
121847	PH3	150
121867	PH2	38

⊖ SL		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
121887	SL3	75
121907	SL3	100
121927	SL4	100
121947	SL5	75
121967	SL5	100
121977	SL5	150
121987	SL6	100
121997	SL6	150
122007	SL8	150
122017	SL6	38

⊕ PZ		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
122037	PZ0	75
122057	PZ1	75
122077	PZ2	100
122097	PZ3	150

S2

60  
HRC

✓ ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ТИПОРАЗМЕРОВ




красный  
PH



зеленый  
PZ



синий  
SL



✓ НАБОРЫ

⊕ PH			⊖ SL		
Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм	Артикул	Типоразмер	Длина стержня, мм
122117	SL6	100	122117	PH2	100
	PH2	100		PH2	100
122157	SL5	75	122157	SL5	75
	SL6	150		SL6	150
	PH0	75		PH0	75
	PH1	100		PH1	100
122137	PH2	100	122137	PH2	100
	SL3	75		SL3	75
	SL6	100		SL6	100
	SL6	38		SL6	38
	SL8	150		SL8	150
	PH1	75		PH1	75
	PH2	38		PH2	38
PH2	100	PH2	100		
PH3	150	PH3	150		



122137

8 шт.

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ